

High Shear Laboratory Mixers

高剪切实验室搅拌机

最新研发的高剪切实验室搅拌机——**Silverson L5** 系列新型搅拌机。它是实验室日常工作、研发、质量保证检查和工厂小规模生产理想的搅拌机。

L5 系列的实验室搅拌机适用的应用范围广泛：可用于搅拌、乳化、均质、分解粉碎和溶解，高效且适应性强，其它设备无与伦比。容量从 1 毫升至 12 升，能以一系列流速搅拌，最高可达每分钟 20 升。当按比例放大到实际生产使用时它都具有卓越的再现性，并且可作为预测该系列的大型搅拌机在实际生产条件下效能的一种精确而简易的工具。

该多功能 L5M(如下所示)特征触摸屏控制和数字转速、可编程的整体定时器和安培显示器,都可通过这个按钮。这一水平的仪器是无价的,应用在工艺验证和再现性是必需的。

技术参数:

容量——1 毫升到 12 升;

马达单元——坚固的双片式外壳，冷却、宁静、连续操作式设计;


马达——250W (0.33 马力) 220 伏，单相（110 伏备选），50/60Hz，额定最大速度 8000rpm（全负载时 6000rpm）;

速度控制——无级电子变速，由集成 on/off 开关控制;

电子升降座架——按下马达部件上的按钮可轻松控制搅拌仪器的升降;

构造——所有易湿零件都用 316 不锈钢制造，轴套除外（可以用青铜合金或聚四氟乙烯制造）。

L5 系列搅拌机表面涂有坚硬、易清洁、无缺凹白色尼龙涂层，同时平底基座配有一张可脱除的抗溶性强的防滑垫。



安装图例:

型号: L5M, L5T 及 L5R

A: 940 mm

B: 305mm

C: 508mm

D: 最高搅拌高度 330mm

E: 最低搅拌高度 30mm

左图所示图片仅供安装参考。



关注微信公号手机网站: [gzanzun](http://gzanzun.com)

广州市越秀区安尊陶瓷贸易商行

电话: +86-20-83292261

传真: +86-20-83292261

www.gzanzun.com

Email: gzanzun@163.com

广州市越秀区白云路 111 号白云大厦 1013A 室 (510100)